

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.333

Feneklemez-modul, egyrészes , kefebetéttel

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.333 - Fenéklemez-modul, egyrészes , kefebetéttel VX IT-hoz

A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.333
Kivitel	egyrészes, kefes kábelátvezetéssel
Termékleírás	A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.
Anyag	Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Felület	Modullemez: horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható
Megjegyzés	A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségi osztályú alkalmazásokhoz
Méret	Mélység: 237,5 mm
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,82 kg
Bruttó tömeg	2,06 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján

Jellemzők

Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX IT Fenéklemez kefebetéttel, BxT 800x237,5 mm, egyrésztes acéllemez