

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.334

Feneklemez-modul, többrészes, sűrű kefebetéttel

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.334 - Fenéklemez-modul, többrészes, sűrű kefebetéttel VX IT-hoz

A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.334
Kivitel	kétrészes, kefes kábelátvezetéssel
Termékleírás	A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez. A speciális kefebetétek a váltakozva eltoltt kefékkel, szakszerű kábelbevezetés esetén, nagyobb tömítettséget biztosítanak, és ezzel támogatják a klimatizálást. A kettéosztott kivitel révén a fenékmodul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető.
Anyag	Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Felület	Modullemez: horganyzott
Egységcsomag	2 db modullemez-fél kefebetéttel, tömített Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható
Megjegyzés	A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségi osztályú alkalmazásokhoz
Méret	Mélység: 237,5 mm
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 600 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,4 kg
Bruttó tömeg	1,56 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX IT Fenéklemmez kefebetéttel, BxT 600x237,5mm, többrészes, acéllemez