

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

Feneklemez-modul, többrészes, sűrű kefebetéttel

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.335 - Fenéklemez-modul, többrészes, sűrű kefebetéttel VX IT-hoz

A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez.



Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Cikkszám | VX 5301.335 |
| Kivitel | kétrészes, kefes kábelátvezetéssel |
| Termékleírás | A célzott, alulról történő kábelbevezetéshez. A speciális kefebetétek a váltakozva eltolt kefékkel, szakszerű kábelbevezetés esetén, nagyobb tömítettséget biztosítanak, és ezzel támogatják a klimatizálást. A kettéosztott kivitel révén a fenékmodul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető. |
| Anyag | Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes kétrészes, kefes kábelátvezetéssel |
| Felület | Modullemez: horganyzott |
| Egységcsomag | 2 db modullemez-fél kefebetéttel, tömített Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Szerelési utasítás | A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható |
| Megjegyzés | A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségi osztályú alkalmazásokhoz |
| Méret | Mélység: 237,5 mm |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Használható | Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 2 kg |
| Bruttó tömeg | 2,14 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 8,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Termékleírás | VX IT Fenéklemez kefebetéttel, BxT 800x237,5mm, többrészes, acéllemez |