

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.341

Feneklemez-készlet, többrészes, zárt

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.341 - Fenéklemez-készlet, többrészes, zárt VX IT-hoz

Többrészes fenéklemez-készlet zárt fenéklemez modulokból és tolólemezzel a kábelbevezetéshez.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Cikkszám | VX 5301.341 |
| Termékleírás | Többrészes fenéklemez készlet (zárt fenéklemez modulokból és csúszólemezzel) a kábelbevezetéshez. A zárt, 237,5 mm mély fenéklemez modul opcionálisan kicserélhető a kábelbevezetésre szolgáló fenéklemez modul változatra. |
| Előnyei | Az egyes modulok sorrendje szabadon választható |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Fenéklemez készlet Tömítőszalag Rögzítési segédanyagokkal együtt 4 db fenéklemez modul, zárt, mélység: 237,5 mm 1 db eltolható lemez, mélység: 115 mm |
| Használható | Házípus: VX IT Szélesség: = 600 mm Mélység: = 1.200 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 6,7 kg |
| Bruttó tömeg | 6,92 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 26,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261

Termékleírás

VX IT Fenéklemmez készlet, többrészes, zárt, BxT 600x1200 mm, acéllemez