

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.347

Fenéklemez-készlet, többrészes, zárt

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.347 - Fenéklemez-készlet, többrészes, zárt VX IT-hoz

Többrészes fenéklemez-készlet zárt fenéklemez modulokból és tolólemezzel a kábelbevezetéshez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.347
Termékleírás	Többrészes fenéklemez készlet (zárt fenéklemez modulokból és csúszólemezzel) a kábelbevezetéshez. A zárt, 237,5 mm mély fenéklemez modul opcionálisan kicserélhető a kábelbevezetésre szolgáló fenéklemez modul változatra.
Előnyei	Az egyes modulok sorrendje szabadon választható
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Fenéklemez készlet Tömítőszalag Rögzítési segédanyagokkal együtt 4 db fenéklemez modul, zárt, mélység: 237,5 mm 1 db eltolható lemez, mélység: 115 mm
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm Mélység: = 1.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9,3 kg
Bruttó tömeg	9,76 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261

Termékleírás

VX IT Fenéklemmez készlet, többrészes, zárt, BxT 800x1200 mm, acéllemmez