

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.348

# Fenéklemez modul oldalsó kábelátvezetéshez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.348 - Fenéklemez modul oldalsó kábelátvezetéshez VX IT-hoz

Mindkét oldalon állítható nyílással és kefebetéttel. Az oldalt nyitott kivitel révén a fenéklemez modul már beszerelt vezetékek esetén utólag is beszerelhető.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.348
Termékleírás	Mindkét oldalon állítható nyílással és kefebetéttel. Az oldalt nyitott kivitel révén a fenéklemez modul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető.
Anyag	Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Felület	Modullemez: horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható
Megjegyzés	A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségi osztályú alkalmazásokhoz
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2 kg
Bruttó tömeg	2,36 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Termékleírás

VX IT Fenéklemmez, Kabeleinführung seitlich, BxT 800x237,5 mm, acéllemmez