

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

Feneklemez modul oldalsó kábelátvezetéshez

Állapot: 2025.10.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.348 - Fenéklemez modul oldalsó kábelátvezetéshez VX IT-hoz

Mindkét oldalon állítható nyílással és kefebetéttel. Az oldalt nyitott kivitel révén a fenéklemez modul már beszerelt vezetékek esetén utólag is beszerelhető.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Cikkszám | VX 5301.348 |
| Termékleírás | Mindkét oldalon állítható nyílással és kefebetéttel. Az oldalt nyitott kivitel révén a fenéklemez modul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető. |
| Anyag | Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes |
| Felület | Modullemez: horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Szerelési utasítás | A fenéklemez teljes zárásához a VX IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség A fenéklemez modul más, 237,5 mm mély modulokra cserélve kombinálható |
| Megjegyzés | A kefebetéttel ellátott fenéklemez modul nem alkalmas az IEC 60 529 szerinti védettségű osztályú alkalmazásokhoz |
| Használható | Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 2 |
| Bruttó tömeg | 2.36 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| EAN | 4028177951006 |

Jellemzők

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002620 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|