

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Alumínium-üveg ajtó, egyrészes

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Alumínium-üveg ajtó, egyrésztes VX IT-hoz

Meglevő ajtók átcseréléséhez.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.423
Termékleírás	Meglevő ajtók kicseréléséhez.
Anyag	Keret: Extrudált alumíniumprofil Függőleges profil: eloxált alumínium Vízszintes profil: festett alumínium Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Szín	VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil: RAL 9005 Függőleges profil: ezüst színű
Egységcsomag	Ajtó VX komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral 3 db felszerelt 180°-os zsanér Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
Megjegyzés	Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240° Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55

Jellemzők

Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	16,142 kg
Bruttó tömeg	17,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	VX IT Üvegajtó, alumínium, 800x2000mm, RAL9005