


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Acéllemez üvegajtó, függőlegesen osztott

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Acéllemez üvegajtó, függőlegesen osztott VX IT-hoz

Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrény sorok között.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5301.437
Termékleírás	Meglevő ajtók kicseréléséhez. Hátsó ablakkal és 4-pontos rúdzárral. Az osztott kivitel a szekrények térben optimalizált felállítását teszi lehetővé a lehető legjobb hozzáférés mellett az egyes szekrény sorok közötti kis távolságok miatt.
Anyag	Keret: acéllemez Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	Keret: RAL 7035 VX komfortfogantyú, zsanérok: RAL 9005
Egységcsomag	Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profílfélgöngyölös zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos 4 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt Rögzítési segédanyagokkal együtt

Jellemzők

Szerelési utasítás	180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
Megjegyzés	Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240° Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 160°
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	32,7 kg
Bruttó tömeg	33,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	VX IT Üvegajtó, acéllemez, függőlegesen osztott, 800x2000 mm, RAL 7035