

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.446

Szellőzős alumínium-acéllemez ajtó

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.446 - Szellőzős alumínium-acéllemez ajtó VX IT-hoz

Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5301.446
Termékleírás	Meglevő ajtók kicseréléséhez. A perforált lemezes részen a szabad terület kb. 85%.
Anyag	Keret: Extrudált alumíniumprofil Szellőzőrács: acéllemez Függőleges profil: eloxált alumínium Vízszintes profil: festett alumínium
Szín	VX komfortfogantyú, zsanérok, vízszintes profil, szellőzőrács: RAL 9005 Függőleges profil: ezüst színű
Egységcsomag	Ajtó komfortfogantyúval profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár 3 db felszerelt 180°-os zsanér Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges

Jellemzők

Megjegyzés	Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240° Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	10,3 kg
Bruttó tömeg	11,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	42,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	VX IT Szellőzős ajtó, alumínium/acél, 800x2000 mm, RAL 9005