

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.518 Görgömodul

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.518 - Görgőmodul VX, VX IT típushoz

A felhasználási helyre történő egyszerű mozgatáshoz, már készre gyártott szekrényekhez is.

Jellemzők

Cikkszám	VX 5301.518
Egységcsomag	1 db szállítómodul 2 db elforduló görgővel 1 db szállítómodul 2 szállítógörgővel, rögzített Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 756 mm Magasság: 82,5 mm Mélység: 79 mm
Szerelési utasítás	A padlófelületnek nyitottnak kell lennie a szerelési pontoknál
Használható	Házípus: VX: = 800 mm Házípus: VX IT
Terhelhetőség:	Max. megengedett terhelés: 15 kN, statikus Max. megengedett terhelés: 10 kN, dinamikus
Megjegyzés	A 10 kN maximális (dinamikus) terhelés sík terepen, görgőkkel végzet szállításra vonatkozik.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	11,5 kg
Bruttó tömeg	12,12 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Termékleírás	Görgőmodul VX IT-hoz, 800 mm szélességhez, az alkalmazás helyén történő egyszerű mozgatáshoz, közvetlenül a szekrényre szerelhető.