


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.542

Egyrészes, zárt acéllemez ajtó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.542 - Egyrészes, zárt acéllemez ajtó VX IT-hoz

Meglevő ajtók átcseréléséhez.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5301.542
Termékleírás	Meglevő ajtók kicseréléséhez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	Ajtó: RAL 7035 VX Komfortfogantyú: RAL 9005
Egységcsomag	Ajtó komfortfogantyúval profílfélgengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár 4 db 130°-os zsanér, belső Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
Megjegyzés	Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 165° Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 110°
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55

Jellemzők

Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 800 mm Magasság: = 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34,45 kg
Bruttó tömeg	35,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	VX IT Acéllemez ajtó, zárt 800x2200 mm, RAL 7035