

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.561**

**Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó**

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.561 - Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó VX IT-hoz

Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 5301.561
Termékleírás	Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	Ajtó: RAL 7035 VX Komfortfogantyú: RAL 9005
Egységcsomag	Ajtó komfortfogantyúval profílfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár 3 db 130°-os zsanér, belülre szerelt Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
Megjegyzés	Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 165° Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 110°

# Jellemzők

Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 600 mm Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	12,2 kg
Bruttó tömeg	13,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	VX IT Szellőzős acéllemez ajtó 600x2000 mm, RAL 7035