

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.602

# Függőlegesen osztott, zárt acéllemez ajtó

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.602 - Függőlegesen osztott, zárt acéllemez ajtó VX IT-hoz

Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrény sorok között.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 5301.602
Termékleírás	Meglevő ajtók átcseréléséhez. A különálló ajtók kis nyílási sugara révén az egyes szekrény sorok közötti távolság csökkenthető.
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 7035 VX komfortfogantyú, zsanérok: RAL 9005
Egységcsomag	Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos 3 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges

# Jellemzők

Megjegyzés	Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240° Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 160°
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: = 600 mm Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	36 kg
Bruttó tömeg	41 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	VX IT Függőlegesen osztott, zárt acéllemez ajtó, 600x2000mm, RAL7035