

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Függőlegesen osztott szellőzős acéllemez ajtó

Állapot: 2026.06.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - Függőlegesen osztott szellőzős acéllemez ajtó VX IT-hoz

Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5301.652
Termékleírás	Meglevő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált.
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	Ajtó: RAL 7035 VX komfortfogantyú, zsanérok: RAL 9005
Egységcsomag	Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profílfélgömbes zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos 3 db 180°-os zsanér, ajtófelénként szerelt Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
Megjegyzés	Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240° Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 160°

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Használható	Házípus: VX IT Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	15 kg
Bruttó tömeg	15,8 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős, VX IT-hoz, meglévő ajtók átcseréléséhez. A felület kb. 85%-a perforált. 800 mm-es szekrényszélességhez, 2 000 mm szekrénymagassághoz