

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.002 Légterelő lemez

Állapot: 2025.09.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.002 - Légterelő lemez VX IT 19"-os profilsínekhez, dinamikus

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.002
Termékleírás	A klimatizálás energiahatékonyágának célzott növeléséhez.
Előnyei	Függőleges kefebetét az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek	A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag	Acéllemez Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	2 db függőleges takarólemez 2 db vízszintes takarólemez 4 kefebetét 4 zártcellás PU hab idom Rögzítési segédanyagokkal együtt

Jellemzők

Szerelési utasítás	<p>A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.</p> <p>A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.</p> <p>Az elválasztófelületekbe integrált 482,6 mm-es (19"-os) szerelőnyílások lezárhatók a mellékelt vakpanelelkel, további kiépítési komponensek felszereléséhez, vagy használhatók a kábelvezetéshez. Vegye figyelembe, hogy az egységcsomag termékspecifikus.</p>
Használható	Szélesség: = 600 mm Magasság: = 1.800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.001
Bruttó tömeg	0.001
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177955172
E-Number Sweden	E7282574
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272