

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.010 Légterelő lemez

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.010 - Légterelő lemez VX IT 19"-os profilsínekhez, standard

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.010
Előnyei	A klimatizálás energiahatékonyágának célzott növeléséhez Függőleges kefebetét az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek	A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag	Acéllemez Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB Kefebetét szálai: műanyag, PA6, halogénmentes Kefebetét rögzítőkorpusz: műanyag, PVC, halogéntartalmú Vakpanel: műanyag, tűzállóság: önkioltó az UL 94 HB szerint, halogénmentes
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	2 db függőleges takarólemez 2 db vízszintes takarólemez 4 kefebetét 4 zártcellás PU hab idom Rögzítési segédanyagokkal együtt

Jellemzők

Szerelési utasítás	<p>A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.</p> <p>A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.</p> <p>Az elválasztófelületekbe integrált 482,6 mm-es (19"-os) szerelőnyílások lezárhatók a mellékelt vakpanellekkel, további kiépítési komponensek felszereléséhez, vagy használhatók a kábelvezetéshez. Vegye figyelembe, hogy az egységcsomag termékspecifikus.</p>
Használható	Szélesség: = 600 mm Magasság: = 1.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,001 kg
Bruttó tömeg	0,001 kg
Vámtarifaszám	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Termékleírás	VX IT Légterelő lemez BxH: 600x1200 mm, 19" standard profilsínekhez