

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.027

Potenciálkiegyenlítő készlet

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.027 - Potenciálkiegyenlítő készlet VX IT-hoz

Központi földelőpont 0,3 m hosszú földelővezetékekkel a szekrényvázon a szekrény földelő-/potenciálkiegyenlítő hálózathoz történő egyszerű csatlakoztatásához (RBC csatlakozási pont).

Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.027
Termékleírás	Központi földelőpont a szekrényvázon a szekrény földelő-/potenciálkiegyenlítő hálózathoz történő egyszerű csatlakoztatásához (RBC csatlakozási pont).
Alkalmazási területek	Az átmenő, központi potenciálkiegyenlítés létrehozásához minden beépített komponens számára, ill. a meglévő funkcionális, DIN EN 50 310 szerinti földelés biztosításához
Működési elv	Az összes lapos alkatrész elektromos csatlakoztatása a szekrénykerettel, mint központi földelőponttal, minden beépített elem ugyanarra a potenciálra történő csatlakoztatásával, elektromos csatlakozást biztosító rögzítéssel vagy külön földelőszalaggal
Egységcsomag	7 db földelőszalag (4 mm ²), UL Style 1015 AWG 12, ajtókhöz és opcionális oldalfalakra Központi földelőpont Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Ha a felhasználás helyén végzett kockázatelemzés során a villamossági szakember nem állapított meg további potenciális kockázatot, akkor a védőföldelés megvalósításához nincs szükség további intézkedésre
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,26 kg
Bruttó tömeg	0,265 kg
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Termékleírás	VX IT Potenciálkiegyenlítő készlet