

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5302.030**

**Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű  
nehéz teherhez**

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.030 - Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű nehéz teherhez VX IT-hoz

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé történő szereléshez 19"-os standard profilsínekhez és 19"-os dinamikus profilsínekhez VX IT szekrényekben.



## Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.030
Termékleírás	Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
Előnyei	Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
Alkalmazási területek	Az elülső és a hátsó 19"-os szerelési sík közé történő rögzítéshez Nehéz beépített egységek alátámasztásához
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:	2000 N, statikus
Megjegyzés	Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
Beépítési lehetőségek	19"-os standard profilsínekhez: 320/345 mm szinttávolsághoz 19"-os dinamikus profilsínekhez: 300/325 mm szinttávolsághoz
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,04 kg
Bruttó tömeg	1,04 kg

# Jellemzők

---

Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX IT Csúsztatósín, fix beépítésű, 320/345, 200 kg, 2 HE

---