

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.033

**Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű
nehéz teherhez**

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.033 - Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű nehéz teherhez VX IT-hoz

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé történő szereléshez 19"-os standard profilsínekhez és 19"-os dinamikus profilsínekhez VX IT szekrényekben.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.033
Termékleírás	Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
Előnyei	Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
Alkalmazási területek	Az elülső és a hátsó 19"-os szerelési sík közé történő rögzítéshez Nehéz beépített egységek alátámasztásához
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:	2000 N, statikus
Megjegyzés	Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
Beépítési lehetőségek	19"-os standard profilsínekhez: 620/645 mm szinttávolsághoz 19"-os dinamikus profilsínekhez: 600/625 mm szinttávolsághoz
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,18 kg
Bruttó tömeg	2,18 kg

Jellemzők

PCF/VE (Cradle to Gate)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX IT Csúsztatósín, fix beépítésű, 620/645, 200 kg, 2 HE