

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.035

# Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.035 - Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható VX IT, TE, TX CableNet-hez

Egy elülső és egy hátsó rögzítő sík közé szereléshez.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.035
Előnyei	Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés a szekrény elülső oldala felől Az EIA rendszerlyukasztás mindhárom rögzítőlyuka rendelkezésre áll a beépített elemek rögzítéséhez. Lehetséges a TE 8000-ben közvetlen a 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfuratokra való rögzítés
Alkalmazási területek	Az elülső rögzítő síkra történő szereléshez Nehéz beépített egységek alátámasztásához Egyedi 19"-os síktávolságokhoz igazítható
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	482,6 mm-es (19"-os) L profilsínek előtt és hátul 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret előtt és hátul 19"-os standard profilsínekhez 19"-os dinamikus profilsínekhez
Terhelhetőség:	1500 N
Megjegyzés	Hasznos alátámasztási felület oldalanként 25 mm

# Jellemzők

Használható	Házípus: VX IT TE TX CableNet
Síkok közötti távolság	600 - 825 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,86 kg
Bruttó tömeg	3,06 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	Csúsztatósín, 1 U, mélységében állítható, VX IT standard és dynamic profilsínhez, TS IT L profilsínhez, TE szerelőkerethez, az elülső rögzítősíkra történő szereléshez, terhelhetőség 1500 N.