



SK 5302.041 - Digitális belső kapcsolószekrény- hőmérséklet kijelző és szabályzó 1U patch-panelbe integrálva

Jellemzők

| | |
|---------------------------|--|
| Cikkszám | SK 5302.041 |
| Termékleírás | Csatlakozókábelhez tartozó kábelrögzítéssel és feliratozócsík számára kialakított helyel. |
| Műszaki adatok | Háromjegyű 7 szegmenses kijelző °C/°F kijelzés 1800 mm hosszú NTC érzékelővel Két relékimenet váltóként és záróként (max. érintkezőterhelés 230 V, 6A) Szabadon választható kapcsolási differencia |
| Szín | RAL 9005 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Beállítható tartomány | 5 °C...55 °C |
| Névleges üzemi feszültség | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC) |
| Nettó tömeg | 0,66 kg |
| Bruttó tömeg | 0,86 kg |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210707 |
| Termékleírás | Digitális termosztát, 1U panelbe építve, RAL9005 |