

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.043**

**Mélységében állítható kábeltálca**

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Mélységében állítható kábeltálca VX IT, TE 8000 típushoz

Az elülső és hátsó szerelési terület közötti védett kábelvezetéshez.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.043
Termékleírás	Az elülső és hátsó szerelési terület közötti védett kábelvezetéshez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	VX IT Standard profilsínrendszer TX CableNet profilsínrendszer TS IT profilsínrendszer
Installation position in 19" area	VX IT Standard: min. 510 mm - max. 710 mm, alternatív rögzítés esetén 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, alternatív rögzítés esetén 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, alternatív rögzítés esetén 415 mm - 615 mm
Hossz	350: 550 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,74 kg
Bruttó tömeg	1,94 kg

# Jellemzők

PCF/VE (Cradle to Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	VX IT Kábeltálca, 350-550mm, RAL9005