


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Kábeltartó sín, mélységben állítható

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Kábeltartó sín, mélységben állítható VX IT, TE-hoz

VX IT-hez és TE-hez. Lehetővé teszi a hossza két 19"-os szerelősík közötti rögzítési távolsághoz történő pontos illesztést.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.044
Előnyei	A sínek hosszának változtathatósága lehetővé teszi a két 19"-os szerelősík közötti pontos illesztést.
Alkalmazási területek	Kábelvezetéshez a szekrénykereten és a vezetett kábel húzóterhelés-mentesítéséhez. A kábel kábelkötegelővel vagy tépőzárral rögzíthető a sínekre. A kábeltartó sínek közvetlenül egy 19"-os szerelőkeretre hátulról keresztbe, vagy két szerelősík közé a szekrény mélységébe akaszthatók. Az egységet egy kiegészítő rögzítőcsavar biztosítja.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Síkok közötti távolság	350 - 550 mm
Megjegyzés	Rögzítési méret + 170 mm = 19"-os síktávolság VX IT standard esetén Rögzítési méret + 175 mm = 19"-os síktávolság VX IT dynamic esetén
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,67 kg
Bruttó tömeg	0,687 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098

Jellemzők

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	VX IT Kábelrögzítő sín, 2U, 350-550mm, RAL9005
