

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.110 Szerelő-szögidom

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.110 - Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez

Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez, a collos profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.110
Kivitel	VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
Termékleírás	A 19"-os profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez.
Előnyei	A profilsínek potenciálkiegyenlítése közvetlenül a rögzítésen keresztül történik
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható	Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Jellemzők

Termékleírás

Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez, a collos standard profilsínek VX IT hálózati-/szerverszekrényekbe történő rögzítéséhez. A rögzítés 600 mm szélességű racknél közvetlenül a vázszerkezetre történik

Jóváhagyások

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat