

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.157

## Dynamic profilsínek, 482,6 mm (19")

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.157 - Dynamic profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz

Profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.157
Termékleírás	Collos szerelősík felépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt szerverrendszer-beépítőkészlet rögzítését, amelyeket közvetlenül a 19"-os rendszerfuratra kell rögzíteni.
Előnyei	Integrált, kétirányú U feliratozás Integrált rendszerfuratok U raszterben elől és oldalt, lehetővé teszik a kábelvezető lemezek U-okhoz rendelt szerelését a strukturált kábelezés érdekében
Műszaki adatok	Oldalsó kerek és négyszögletes furatok U raszterben A szerelősíkon belül és a tartóvázzal történő potenciálkiegyenlítés a rögzítőelemeken keresztül történik Collos rögzítőfuratok U középrögzítéssel az EIA 310 E szerint
Alkalmazási területek	Collos rögzítősík kiépítéséhez a VX IT házrendszeren belül
Anyag	Acéllemez, 2,5 mm
Felület	Alapozott
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési helyzet	hátral
Beépítési lehetőségek	Alternatív beépítési szélesség, 21"-24"-ról a kiválasztott rögzítési módtól és a szekrény méretétől függően
Szerelési utasítás	A rögzítéshez kereszttartóból, mélységi támaszból vagy szerelő szögidombból álló kombináció szükséges A különböző rögzítési lehetőségek alkalmazása az adott szekrénymérettől függ

## Jellemzők

Használható	Magasság: = 47 U = 2.200 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	14,4 kg
Bruttó tömeg	14,9 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	56,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	VX IT 19" Profilsín, dinamikus, hátul, 47 HE

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------