

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.166 Mélységi támasz

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.166 - Mélységi támasz 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez

L-alakú profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 5302.166
Kivitel	VX IT 19"-os profilsínekhez, standard VX IT 19"-os profilsínekhez, dinamikus
Termékleírás	A collos profilsínek rögzítéséhez.
Előnyei	Különösen nagy teherbírás 15'000 N-ig Megnövelt stabilitás a javított terheléselosztásnak köszönhetően Szimmetrikus és aszimmetrikus kiépítés lehetséges Nagyobb hely a kábelvezetéshez vagy egy folyadékhűtő (LCU) beépítéséhez, egyoldalas vagy aszimmetrikus (oldalra eltol) beépítés esetén Optimális a collos profilsínek beépítéséhez alternatív 21"-os, 23"-os és 24"-os komponensekkel történő kiépítéshez
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Mélységi támaszok Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	Profilsínek >1000 mm mély és 600 vagy 800 mm széles szekrényekbe történő rögzítéséhez a VX IT tartósín szükséges
Használható	Házípus: VX IT, Standard VX IT, Dinamikus Szélesség: = 600 mm Mélység: = 1.200 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	3,5 kg
Bruttó tömeg	3,652 kg

## Jellemzők

---

PCF/VE (Cradle to Gate)	27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	Mélységi támasz 482,6 mm-es (19"-os) profilsínekhez, collos profilsínek rögzítéséhez. Szekrényszélesség:= 600 mm, Szekrénymélység: = 1 200 mm, acéllemez, festett, RAL 9005

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------