

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.200

482,6 mm-es (19"-os) vakpanel

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.200 - 482,6 mm-es (19"-os) vakpanel Szerszám nélküli rögzítés

Lehetővé teszi a gyors és szerszám nélküli lezárást, valamint az eszközzel nem felszerelt szerelőfelületek termikus elválasztását 19"-os, 1 U raszterméretben.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.200
Előnyei	A nagyobb területek több egység kombinálásával zárhatók le. Rugalmasan alkalmazható panel egyedi követelményekhez. Kétoldalt további panelekkel bővíthető. Többszörös szétszerelés és újrafelhasználás lehetséges
Anyag	Műanyag Az UL 94 HB szerinti tűzállóság, halogénmentes
Felület	Matt
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	1 U vakpanel integrált gyorsrögzítéssel
Build-up height	1 U
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	1 U
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,605 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,99 KG CO2e
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27189217
Termékleírás	Vakpanel, szerszám nélküli rögzítés, 1U, RAL9005