

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

Kábelátvezető panel kefebetéttel

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

390 x 60 mm-es kivágással 2 egymással szemben lévő panel (2 U) alkalmazása esetén, vagy 390 x 30 mm-es kivágással egy kefebetétes panel (1 U) esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.202
Termékleírás	A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
Előnyei	A kábelátvezetés megnagyobbításához egyszerűen két panelt kell kombinálni
Alkalmazási területek	1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
Anyag	Acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes Kefebetét szálai: műanyag, PA6, halogénmentes Kefebetét rögzítőkorpusz: műanyag, PVC, halogéntartalmú
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Szereléshez szükséges kihagyás	Szélesség:390 mm Magasság:30 mm
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	1 U

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,2 kg
Bruttó tömeg	0,243 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	Kábelátvezető panel kefebetéttel, 19", RAL9005