

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

482,6 mm-es (19"-os) szerelőpanel

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - 482,6 mm-es (19"-os) szerelőpanel1

Kisebb szerelőegységek, pl. potenciál-gyűjtősínek, elosztódobozok, kis elektromos komponensek, stb. gyors integrálásához a 19"-os síkon belül.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5302.204
Termékleírás	Kisebb szerelőegységek gyors integrálásához a 19"-os síkon belül, pl. potenciál-gyűjtősínek, elosztó dobozok, kis elektromos komponensek, stb. A komponensek egyszerű becsavarozása az integrált 25 mm-es rendszerfuratokon.
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Width mounting surface	450 mm
Beépítési méretek	Installation depth for components: 430 mm
Magasságegységek	1 U
Komponensek bépítési magassága	1 U
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,35 kg
Bruttó tömeg	0,365 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	1U Szerelőpanel, RAL9005