

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5306.190

## VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5306.190 - VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény

Zárt VX IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.



## Jellemzők

|                |   |
|----------------|---|
| Cikkszám       | VX 5306.190   |
| Anyag          | Acéllemez<br>Alumínium<br>Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm<br>Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm<br>Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm            |
| Felület        | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett<br>Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium                               |
| General colour | RAL 7035  |
| Szín           | Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035<br>Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok<br>Fogantyú és zsanér: RAL 9005 |

# Jellemzők

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Egységcsomag                  | VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel<br>Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok<br>Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok<br>Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár<br>Egyrészes, zárt tetőlemez<br>Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt<br>Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban)<br>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)<br>25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)<br>IPPC raklap |
| Méret                         | Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 2.000 mm<br>Mélység: 600 mm   |
| Magasságegységek              | 42 U   |
| Magasságegységek              | 42 U   |
| Tető kivitel                  | egyrészes, zárt  |
| Hátsó ajtós kivitel           | Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok  |
| Elülső ajtós kivitel          | Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok   |
| Profilsín kivitel             | nincs  |
| Alj kivitel                   | Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt   |
| Profilsín pozíció kivitel     | nincs  |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 csak tömített sorolás vagy összezsavarozott oldalfalak esetén  |
| IK-kód                        | IK08   |
| Megjegyzés                    | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet   |
| Alapanyag                     | Acéllemez  |
| Csomagolási egység            | 1 db   |
| Nettó tömeg                   | 80,64 kg   |
| Bruttó tömeg                  | 90,8 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)       | 223,7 kg CO2 eq (Cat B)  |

## Jellemzők

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám               | 94032080   |
| ETIM 9                      | EC002499   |
| ECLASS 8.0                  | 27180207   |
| Termékleírás                | VX IT szekrény üvegajtóval, IP55, RAL7035, BHT 800x2000x600mm, 42HE  |

## Jóváhagyások

|               |  |
|---------------|--|
| Jóváhagyások  | UL + C-UL (listed)   |
| Tanúsítványok | Negative Certificate<br>Felület<br>Védettség                                     |
| Magyarázatok  | Gyártói nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |