

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.166

VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5309.166 - VX IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtókkal, előszerelve, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/szerverszekrény, szellőzős ajtós, terem-klimatizáláshoz. Előszerelt kivitel. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben, mélységében állítható 19"-os profilsínekkel elöl és hátul.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5309.166
Anyag	Acéllemez Alumínium Műanyag Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Belső kiépítés: festett Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035 Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok Belső kiépítéshez, szellőzőrács elöl, lábamat: RAL 9005 Fogantyú és zsanér: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	<p>VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel</p> <p>Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok</p> <p>Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok</p> <p>Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár</p> <p>482,6 mm-es (19"-os) standard profilsín elöl és hátul, variálható módon, alul és felül a mélységi támaszra csavarozva</p> <p>Egyrészes oldalfalak, csavarozható</p> <p>Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve</p> <p>Fenekmodul elöl takarólemezként szerelve</p> <p>VX szellőzős lábazati rendszer</p> <p>Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek</p> <p>Lábazati takarólemezek előre és hátulra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve</p> <p>4 db M12-es szintező láb lábazati adapterrel (mellékelve)</p> <p>Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezeinek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.</p> <p>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)</p> <p>25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)</p> <p>4 db kombinált sín a külső és belső szerelősíkhöz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban)</p> <p>10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)</p> <p>IPPC raklap</p> <p>Aljmodul elöl takarólemezként felszerelve, mélység 75 mm</p>
Méret	<p>Szélesség: 800 mm</p> <p>Magasság: 2.000 mm</p> <p>Mélység: 1.000 mm</p>
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Magasság lábazattal együtt	2 100 mm
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul	87 mm / 193 mm

Jellemzők

Síktávolság (kiszállított állapotban)	720 mm
Kivitel	előszerelt
Tető kivitel	többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
Hátsó ajtós kivitel	Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős 180°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel	Szellőzős alumínium-üveg ajtó, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profilsín kivitel	19"-os standard profilsínek VX IT-ban
Alj kivitel	Fenekmodul elől takarólemezként szerelve
Profilsín pozíció kivitel	19"-os sík elől és hátul
Terhelhetőség:	15 000 N
Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint	12 000 N
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	138 kg
Bruttó tömeg	155 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	381,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	VX IT szekrény szellőzős ajtókkal, előszerelt, 19"-os standard profilsínnel, RAL7035, BHT 800x2100x1000mm, 42HE

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
