

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.190

VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5309.190 - VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény

Zárt VX IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5309.190
Anyag	Acéllemez Alumínium Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035 Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok Fogantyú és zsanér: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Alumínium-üveg ajtó elől, 180°-os zsanérok Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elől és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár Egyrészes, zárt tetőlemez Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban) 12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) IPPC raklap
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Tető kivitel	egyrészes, zárt
Hátsó ajtós kivitel	Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel	Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profilsín kivitel	nincs
Alj kivitel	Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Profilsín pozíció kivitel	nincs
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55 csak tömített sorolás vagy összezsavarozott oldalfalak esetén
IK-kód	IK08
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	86,61 kg
Bruttó tömeg	102,6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	253,8 kg CO2 eq (Cat B)

Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	VX IT szekrény üvegajtóval, IP55, RAL7035, BHT 800x2000x100mm, 42HE

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Negative Certificate Felület Védettség
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK