

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5313.113

## VX IT hálózati-/szerverszekrény

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5313.113 - VX IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtókkal, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/szerverszekrény, szellőzős ajtós, terem-klimatizáláshoz. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható.



## Jellemzők

|                |  |
|----------------|--|
| Cikkszám       | VX 5313.113  |
| Kivitel        | szellőzős<br>Standard<br>19"-os profilsínekkel   |
| Anyag          | Acéllemez<br>Alumínium<br>Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm<br>Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm   |
| Felület        | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Belső kiépítés: festett<br>Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett<br>Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium |
| General colour | RAL 7035   |

# Jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Szín                                       | Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035<br>Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok<br>Belső kiépítés, szellőzőrács elöl: RAL 9005<br>Fogantyú és zsanér: RAL 9005   |
| Egységcsomag                               | VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel<br>Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok<br>Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%)<br>Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár<br>Profilsínek, 482,6 mm (19")<br>Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemeznéek megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.<br>12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)<br>25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)<br>IPPC raklap<br>Tetőlemez, többrészes, oldalsó kábelbevezetővel a sarkokon elöl és hátul<br>Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős 180°-os zsanérok |
| Méret                                      | Szélesség: 600 mm<br>Magasság: 2.200 mm<br>Mélység: 1.000 mm   |
| Magasságegységek                           | 47 U   |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul | 87 mm / 193 mm   |
| Instalation position in 19" area           | elülső és hátsó  |
| Síktávolság (kiszállított állapotban)      | 720 mm   |
| 19"-os rögzítés                            | szerelő szögidommal alul és felül a vázszerkezetre csavarozható  |
| Kivitel                                    | Standard   |
| Tető kivitel                               | többrészes, oldalsó kábelbevezetővel a sarkokon elöl és hátul  |

# Jellemzők

|  |  |
|--|--|
| Hátsó ajtós kivitel  | Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős 180°-os zsanérok   |
| Elülső ajtós kivitel   | Szellőzős alumínium-üveg ajtó, egyrészes, 180°-os zsanérok   |
| Profilsín kivitel  | 19"-os standard profilsínek VX IT-ban  |
| Alj kivitel  | nyitott  |
| 19"-os sík(ok) kivitele  | elülső és hátsó  |
| Profilsín pozíció kivitel  | 19"-os sík elől és hátul   |
| Terhelhetőség:   | 15 000 N   |
| Max. terhelhetőség (statikus)<br>szekrényenként az UL 2416 szerint | 12 000 N   |
| Megjegyzés   | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet         |
| Alapanyag  | Acéllemez  |
| Csomagolási egység   | 1 db   |
| Nettó tömeg  | 71,6 kg  |
| Bruttó tömeg   | 84,6 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)  | 208,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz  | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ETIM 8   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Termékleírás   | VX IT szekrény szellőzős ajtókkal, 19"-os standard profilsínnel, RAL7035, BHT 600x2200x1000mm, 47HE        |

# Jóváhagyások

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

# Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

Felület

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK