

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5313.175

VX IT kollokációs rack

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5313.175 - VX IT kollokációs rack 2 részre osztott, szellőzős

Szellőzős VX IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5313.175
Termékleírás	Okos házmegoldás a különböző alkalmazások egy központi, közös házba történő integrálásához, különböző felhasználói csoportok és hozzáférési jogosultságok számára. Egymástól fizikailag teljesen elválasztott telepítések, elválasztott kábelezéssel, 2 telepítő rekeszre szétosztva minden egyes rekesz egyedi kiépítéséhez, az IT infrastruktúra hozzáférés ellen védett elhelyezéséhez.
Előnyei	Szekrény, előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elől és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható Szinttávolság előszerelve 740 mm, egyedileg állítható Az ajtózsánér átszerelhető a jobb oldalról a balra Sorolás minden oldalon lehetséges Légterelő lemezek a 19"-os szerelőkeretbe építve Ajtónyitás szöge max. 130°, sorolva max 115°
Műszaki adatok	Max. terhelhetőség 500 kg rekeszenként

Jellemzők

Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemez: acéllemez, 1,0 mm Elülső és hátsó ajtó: 1,5 mm-es acéllemez Profilsínek: acéllemez, 2,5 mm
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 19"-os szerelősík, zsanérok és fogantyúk RAL 9005 színre festve
Egységcsomag	VX IT rekeszes rack, két önmagában zárt telepítő rekessel Rekeszenként 482,6 mm-es (19"-os) szerelősík, elöl és hátul, az integrált válaszfalakra bal és jobb oldalon felcsavarozva 2 acéllemez ajtó, szellőzős, elöl és hátul Középen osztott fenéklemez, a teljes szekrénymélységben előszerelve Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral Potenciálkiegyenlítővel, előkészítve földelőszalagok felhelyezéséhez Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a rekeszenként állítható mélységgel rögzíthető, elöl körben integrált elválasztófallal 4 kulcs
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.000 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
19"-os rögzítés	2 x 23 U Előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elöl és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható
PDU függőleges beépítése a hátsó térbe	Függőleges PDU IEC C20 csatlakozóval (PDU max. hossz 1 000 mm), cikkszám: 7979.117/.118/.217/.317/.417
Kivitel	Kollokációs rack, 2 x 23 U
Tető kivitel	Tetőlemez, egyrészes, kétoldalt kábelvezető a tető középrészében

Jellemzők

Design doors	Ajtónyitás szöge max. 130° 2 pontos rúdzárral
Hátsó ajtós kivitel	2 részre osztott, szellőzős
Elülső ajtós kivitel	2 részre osztott, szellőzős
Profilsín kivitel	19"-os profilsínek VX IT rekeszes rackben
Alj kivitel	Fenékkeret előszerelt, kihúzható, kétrészes, zárt fenéklemezzel
19"-os sík(ok) kivitele	2 x 23 U
Profilsín pozíció kivitel	19"-os sík elöl és hátul
Terhelhetőség:	1 000 kg
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	VX IT Compartment Rack, szellőzős, 19"-os sík elöl és hátul, 2 rekesz, 2 x 23 U, SzéxMaxMé: 600x2200x1000 mm, házkeret és sík elemek: RAL 7035, belső kiépítés: RAL 9005

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat