

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5315.175

VX IT kollokációs rack

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5315.175 - VX IT kollokációs rack 2 részre osztott, szellőzős

Szellőzős VX IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.



Jellemzők

| | |
|----------------|--|
| Cikkszám | VX 5315.175 |
| Termékleírás | Okos házmegoldás a különböző alkalmazások egy központi, közös házba történő integrálásához, különböző felhasználói csoportok és hozzáférési jogosultságok számára. Egymástól fizikailag teljesen elválasztott telepítések, elválasztott kábelezéssel, 2 telepítő rekeszre szétosztva minden egyes rekesz egyedi kiépítéséhez, az IT infrastruktúra hozzáférés ellen védett elhelyezéséhez. |
| Előnyei | Szekrény, előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elől és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható Szinttávolság előszerelve 740 mm, egyedileg állítható Az ajtózsánér átszerelhető a jobb oldalról a balra Sorolás minden oldalon lehetséges Légterelő lemezek a 19"-os szerelőkeretbe építve Ajtónyitás szöge max. 130°, sorolva max 115° |
| Műszaki adatok | Max. terhelhetőség 500 kg rekeszenként |

Jellemzők

| | |
|--|---|
| Anyag | Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemez: acéllemez, 1,0 mm Elülső és hátsó ajtó: 1,5 mm-es acéllemez Profilsínek: acéllemez, 2,5 mm |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 19"-os szerelősík, zsanérok és fogantyúk RAL 9005 színre festve |
| Egységcsomag | VX IT rekeszes rack, két önmagában zárt telepítő rekesszel Rekeszenként 482,6 mm-es (19"-os) szerelősík, elöl és hátul, az integrált válaszfalakra bal és jobb oldalon felcsavarozva 2 acéllemez ajtó, szellőzős, elöl és hátul Középen osztott fenéklemez, a teljes szekrénymélységben előszerelve Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral Potenciálkiegyenlítővel, előkészítve földelőszalagok felhelyezéséhez Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a rekeszenként állítható mélységgel rögzíthető, elöl körben integrált elválasztófallal 4 kulcs |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.200 mm |
| Síktávolság (kiszállított állapotban) | 740 mm |
| Number front doors | 2 |
| Number back doors | 2 |
| 19"-os rögzítés | 2 x 23 U Előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elöl és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható |
| PDU függőleges beépítése a hátsó térbe | Függőleges PDU IEC C20 csatlakozóval (PDU max. hossz 1 000 mm), cikkszám: 7979.117/.118/.217/.317/.417 |
| Kivitel | Kollokációs rack, 2 x 23 U |
| Tető kivitel | Tetőlemez, egyrészes, kétoldalt kábelvezető a tető középrészében |

Jellemzők

| | |
|---------------------------|--|
| Design doors | Ajtónyitás szöge max. 130° 2 pontos rúdzárral |
| Hátsó ajtós kivitel | 2 részre osztott, szellőzős |
| Elülső ajtós kivitel | 2 részre osztott, szellőzős |
| Profilsín kivitel | 19"-os profilsínek VX IT rekeszes rackben |
| Alj kivitel | Fenékkeret előszerelt, kihúzható, kétrészes, zárt fenéklemezzel |
| 19"-os sík(ok) kivitele | 2 x 23 U |
| Profilsín pozíció kivitel | 19"-os sík elől és hátul |
| Terhelhetőség: | 1 000 kg |
| Megjegyzés | A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Termékleírás | VX IT Compartment Rack, szellőzős, 19"-os sík elől és hátul, 2 rekesz, 2 x 23 U, SzéxMaxMé: 600x2200x1200 mm, házkeret és sík elemek: RAL 7035, belső kiépítés: RAL 9005 |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|--|
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarázatok | Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat |