

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5315.185

VX IT kollokációs rack

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5315.185 - VX IT kollektív rack 4 részre osztott, szellőzős

Szellőzős VX IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5315.185
Termékleírás	Okos házmegoldás a különböző alkalmazások egy központi, közös házba történő integrálásához, különböző felhasználói csoportok és hozzáférési jogosultságok számára. Egymástól fizikailag teljesen elválasztott telepítések, elválasztott kábelezéssel, 4 telepítő rekeszre szétosztva minden egyes rekesz egyedi kiépítéséhez, az IT infrastruktúra hozzáférés ellen védett elhelyezéséhez.
Előnyei	Szekrény, előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elől és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható Szinttávolság előszerelve 740 mm, egyedileg állítható Az ajtózsánér átszerelhető a jobb oldalról a balra Sorolás minden oldalon lehetséges Légterelő lemezek a 19"-os szerelőkeretbe építve Ajtónyitás szöge max. 130°, sorolva max 115°
Műszaki adatok	Max. terhelhetőség 250 kg rekeszenként

Jellemzők

Anyag	Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm Fenéklemez: acéllemez, 1,0 mm Elülső és hátsó ajtó: 1,5 mm-es acéllemez Profilsínek: acéllemez, 2,5 mm
General colour	RAL 7035
Szín	Házkeret és lapos elemek: RAL 7035 19"-os szerelősík, zsanérok és fogantyúk RAL 9005 színre festve
Egységcsomag	VX IT rekeszes rack, négy önmagában zárt telepítő rekessel Rekeszenként 482,6 mm-es (19"-os) szerelősík, elöl és hátul, az integrált válaszfalakra bal és jobb oldalon felcsavarozva Középen osztott fenéklemez, a teljes szekrénymélységben előszerelve 4 acéllemez ajtó, szellőzős, elöl és hátul Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral Potenciálkiegyenlítéssel, előkészítve földelőszalagok felhelyezéséhez Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a rekeszenként állítható mélységgel rögzíthető, elöl körben integrált elválasztófallal 8 kulcs
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.200 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
19"-os rögzítés	4 x 11 U Előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elöl és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható
Kivitel	Kollokációs rack, 4 x 11 U
Tető kivitel	Tetőlemez, egyrészes, kétoldalt kábelvezető a tető középrészében
Design doors	Ajtónyitás szöge max. 130° 2 pontos rúdzárral

Jellemzők

Hátsó ajtós kivitel	4 részre osztott, szellőzős
Elülső ajtós kivitel	4 részre osztott, szellőzős
Profilsín kivitel	19"-os profilsínek VX IT rekeszes rackben
Alj kivitel	Fenékkeret előszerelt, kihúzható, kétrészes, zárt fenéklemezzel
19"-os sík(ok) kivitele	19"-os sík elől és hátul 19"-os szerelősík univerzális szerelő szögidomokkal, elülső és hátsó, mélységében változtatható, 12,5 mm-es rászter, bal és jobb oldalon válaszfalakkal összezsavarozva, beépített légterelő lemezekkel
Profilsín pozíció kivitel	19"-os sík elől és hátul
Megjegyzés	A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	VX IT Compartment Rack, szellőzős, 4 rekesz, 19"-os sík elől és hátul, 4 x 11 U, SzéxMaxMé: 600x2200x1200 mm, házkeret és sík elemek: RAL 7035, belső kiépítés: RAL 9005

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat