

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5380.830

## VX IT kábelrendező szekrény

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5380.830 - VX IT kábelrendező szekrény

Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.



## Jellemzők

Cikkszám	VX 5380.830
Termékleírás	Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő folyadékhűtő rendszeresomag (LCP) telepítések esetén.
Előnyei	A felesleges kábelhosszak optimális tárolása, strukturált kábelkezelés
Alkalmazási területek	Kábelrendező házként teljesen felszerelt hálózati és szerverrackek között Üres házként a hideg-/melegfolyosós elrendezés szimmetrikus kiegyenlítéséhez két szekrénsoron páratlan számú LCP esetén Helykitöltőként LCP installációk egyszerű utólagos szereléséhez
Anyag	Acéllemez Alumínium
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Ház: RAL 7035 Elülső oldal: RAL 9005

# Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz elülső és hátsó ajtóval Elülső, zárt alumínium ajtó fekete design takarólemezzel és 180°-os pánntal Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár 2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetési kitörésekkel, kefebetéttel 3 db VX rendszersín balra és jobbra felszerelve
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Kivitel	Kábelrendező ház
Megjegyzés	Szekrénysor elején/végén történő felállításhoz egy oldalfal szükséges
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	90 kg
Bruttó tömeg	90 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX IT Kábelrendező szekrény, BHT: 300x2000x1000

# Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat