

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5381.830

VX IT kábelrendező szekrény

Állapot: 2026.05.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5381.830 - VX IT kábelrendező szekrény

Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.



Jellemzők

Cikkszám	VX 5381.830
Termékleírás	Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő folyadékhűtő rendszer csomag (LCP) telepítések esetén.
Előnyei	A felesleges kábelhosszak optimális tárolása, strukturált kábelkezelés
Alkalmazási területek	Kábelrendező házként teljesen felszerelt hálózati és szerverrackek között Üres házként a hideg-/melegfolyosós elrendezés szimmetrikus kiegyenlítéséhez két szekrény soron páratlan számú LCP esetén Helykitöltőként LCP installációk egyszerű utólagos szereléséhez
Anyag	Acéllemez Alumínium
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour	RAL 7035
Szín	Ház: RAL 7035 Elülső oldal: RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	Szekrényváz elülső és hátsó ajtóval Elülső, zárt alumínium ajtó fekete design takarólemezzel és 180°-os pánntal Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár 2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetési kitörésekkel, kefebetéttel 3 db VX rendszersín balra és jobbra felszerelve
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.200 mm
Kivitel	Kábelrendező ház
Megjegyzés	Szekrénysor elején/végén történő felállításhoz egy oldalfal szükséges
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	69,4 kg
Bruttó tömeg	84,4 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	VX IT Kábelrendező szekrény, BHT 300x2000x1200

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat