


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.292

482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.292 - 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS-hez, TS IT-hoz

Az első és hátsó 482,6 mm-es (19") sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19") szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5501.292
Termékleírás	Hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret egy colos szerelősík TS vázszerkezetbe történő szereléséhez. A profil a TS IT-hoz hasonlóan a teljes rendszerkompatibilitást biztosítja, illetve a szerszám nélküli szerelést. Mélységében állítható rögzítés a tető- és fenékkeret között. Az egyes unitok két irányban számozottak. Elülső szerelőkeret, előkészítve a kábelkezelés és a dinamikus rackfelügyelet (RFID) integrálásához, hátsó szerelőkeret a PDU áramsínek helytakarékos beépítéséhez, mindkét oldalon a zéró U területen.
Anyag	Acéllemez
Felület	Alapozott
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek	47 U
Beépítési helyzet	elől
Terhelhetőség:	Statikus terhelés 15000 N-ig, egyenletes terheléeloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben.

Jellemzők

Megjegyzés	A szekrénykeret vázának külső szerelősíkja a további kiépítéshez megmarad, légtelítő lemezekkel a körbefutó leválasztás lehetséges
Használható	Házípus: TS TS IT Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	14,6 kg
Bruttó tömeg	16,6 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK Szerelőkeret, 482.6 mm (19"), WxH: 800x2200 mm, első, RAL 9005