

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.400

## Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.400 - Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű VX IT-hoz

19"-os rögzítősíkra történő szereléshez.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 5501.400
Termékleírás	Rendszerfuratok a tartozékok rögzítéséhez és az aktív egységek szellőztetéséhez.
Alkalmazási területek	19"-os rögzítősíkra történő szereléshez
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz	150 mm
Beépítési lehetőségek	19"-os standard profilsínekhez 19"-os dinamikus profilsínekhez
Terhelhetőség:	300 N, statikus
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,62 kg
Bruttó tömeg	0,703 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK Csúsztatósín 30kg T150