


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.440

## Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.440 - Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 5501.440
Termékleírás	Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
Előnyei	Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
Alkalmazási területek	Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez Nehéz beépített egységek alátámasztásához
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels	645 mm
Hossz	575 mm
Beépítési lehetőségek	19"-os standard profilsínekhez
Szerelési utasítás	A VX IT-ban a 19"-os síktávolságot a beszerelés előtt megfelelően be kell állítani
Terhelhetőség:	800 N, statikus
Megjegyzés	Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
Felfekvő felület	Szélesség: 35 mm
Használható	Házípus: VX IT TS IT TX CableNet
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,6 kg

# Jellemzők

Bruttó tömeg	1,74 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	Csúsztató Sín 80kg M600