

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható VX IT, TE, TX CableNet-hez

Egy elülső és egy hátsó rögzítő sík közé szereléshez.



Jellemzők

| | |
|-----------------------|---|
| Cikkszám | DK 5501.480 |
| Előnyei | Szerszám nélküli, időtakarékos, egy ember által elvégezhető szerelés a szekrény elülső oldala felől Az EIA rendszerlyukasztás mindhárom rögzítőlyuka rendelkezésre áll a beépített elemek rögzítéséhez. Lehetséges a TE 8000-ben közvetlen a 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfuratokra való rögzítés |
| Alkalmazási területek | Az elülső rögzítő síkra történő szereléshez Nehéz beépített egységek alátámasztásához Egyedi 19"-os síktávolságokhoz igazítható |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Beépítési lehetőségek | 482,6 mm-es (19"-os) L profilsínek előtt és hátul 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret előtt és hátul 19"-os standard profilsínek VX IT-ban |
| Terhelhetőség: | 1500 N |
| Megjegyzés | Hasznos alátámasztási felület oldalanként 25 mm |

Jellemzők

| | |
|------------------------|--|
| Használható | Házípus: TS IT VX IT TE TX CableNet |
| Síkok közötti távolság | 600 - 900 mm |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 3,2 kg |
| Bruttó tömeg | 3,74 kg |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Termékleírás | CSÚSZTATÓ SIN, 600-900 MM, 150 KG |