

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.815

Légterelő lemezek TS IT 19"-os profilsínekhez

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.815 - Légterelő lemezek TS IT 19"-os profilsínekhez

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.



Jellemzők

| | |
|-----------------------|--|
| Cikkszám | DK 5501.815 |
| Termékleírás | Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén. |
| Alkalmazási területek | A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén. |
| Anyag | Acéllemez Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB |
| Felület | Festett |
| Szín | RAL 9005 |
| Egységcsomag | 2 db függőleges takarólemez 2 db vízszintes takarólemez 4 kefebetét 4 zártcellás PU hab idom Rögzítési segédanyagokkal együtt 6 db 1 U vakpanel |
| Szerelési utasítás | A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz. A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges. |

Jellemzők

| | |
|--------------------|---|
| Használható | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 7,679 kg |
| Bruttó tömeg | 8,02 kg |
| Vámtarifaszám | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Termékleírás | Légvezető lemez BxH 800x2000 RAL9005 |