


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.825

Légterelő lemezek TS IT 19"-os profilsínekhez

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.825 - Légterelő lemezek TS IT 19"-os profilsínekhez

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5501.825
Termékleírás	Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek	A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag	Acéllemez Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	2 db függőleges takarólemez 2 db vízszintes takarólemez 4 kefebetét 4 zártcellás PU hab idom Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz. A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.

Jellemzők

Használható	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,918 kg
Bruttó tömeg	5,177 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Termékleírás	TS IT LÉGTER.KERET BxH 600x2200 RAL9005