

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.915

Légterelő lemezek TS IT 19"-os szerelőkerethez

Állapot: 2025.12.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.915 - Légterelő lemezek TS IT 19"-os szerelőkerethez

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5501.915
Termékleírás	Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek	A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag	Acéllemez Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Felület	Festett
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	2 db függőleges takarólemez 2 db vízszintes takarólemez 4 kefebetét Rögzítési segédanyagokkal együtt 2 db 3 U vakpanel
Szerelési utasítás	A függőleges és vízszintes, kefebetétes takarólemezeket az előlő és a hátsó 19"-os szerelőkeretekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.

Jellemzők

Használható	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5.57
Bruttó tömeg	6.77
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177706934
E-Number Sweden	E7239983
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272