

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010 Ventilátormodul

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Ventilátormodul VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

A kivitelről függően VX IT, TS IT vagy TE 8000 aktív szellőztetéséhez.

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | DK 5502.010 |
| Termékleírás | Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. |
| Alkalmazási területek | A tetőlemezen kialakított kivágásba helyezendő |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | 1 ventilátoregység 2 ventilátor 1 hőmérséklet szabályozó Nytott csatlakozókábel Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos) | 160/180 |
| Névleges üzemi feszültség | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Méret | Szélesség: 200 mm Magasság: 59 mm Mélység: 550 mm |
| A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos) | 1514 |
| Beépítési lehetőségek | VX IT típusban, Szé. x Mé. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TS IT típusban, Szé. x Mé.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 |
| Megjegyzés | A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik Csatlakozás elosztódobozon vagy országspecifikus csatlakozókábelen keresztül |

Jellemzők

| | |
|----------------------------------|--|
| Hangnyomásszint ventilátoronként | 37 dB(A) |
| Használható | Házípus: VX IT TS IT TX CableNet |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 5 °C...55 °C |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,027 kg |
| Bruttó tömeg | 3,3 kg |
| Vámtarifaszám | 84149000 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Termékleírás | DK Ventilátormodul, tetőlemezben történő használatra, 2 ventilátorral, bővíthető max. 3 ventilátorra, SzéxMaxMé: 200x59x550 mm |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK