

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010 Ventilátormodul

Állapot: 2026.04.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Ventilátormodul VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

A kivitelről függően VX IT, TS IT vagy TE 8000 aktív szellőztetéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	DK 5502.010
Termékleírás	Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető.
Alkalmazási területek	A tetőlemezen kialakított kivágásba helyezendő
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	1 ventilátoregység 2 ventilátor 1 hőmérséklet szabályozó Nytott csatlakozókábel Rögzítési segédanyagokkal együtt
Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)	160/180
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret	Szélesség: 200 mm Magasság: 59 mm Mélység: 550 mm
A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)	1514
Beépítési lehetőségek	VX IT típusban, Szé. x Mé. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 TS IT típusban, Szé. x Mé.: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Megjegyzés	A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik Csatlakozás elosztódobozon vagy országspecifikus csatlakozókábelen keresztül

Jellemzők

Hangnyomásszint ventilátoronként	37 dB(A)
Használható	Házípus: VX IT TS IT TX CableNet
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,027 kg
Bruttó tömeg	3,3 kg
Vámtarifaszám	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Termékleírás	DK Ventilátormodul, tetőlemezben történő használatra, 2 ventilátorral, bővíthető max. 3 ventilátorra, SzéxMaxMé: 200x59x550 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK