

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.020 Ventilátormodul

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.020 - Ventilátormodul VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

A kivitelőtől függően VX IT, TS IT vagy TE 8000 aktív szellőztetéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 5502.020
Termékleírás	Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető.
Alkalmazási területek	A tetőlemezen kialakított kivágásba helyezendő
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	1 ventilátoregység 2 ventilátor 1 hőmérsékletszabályozó Nytott csatlakozókábel Rögzítési segédanyagokkal együtt
Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)	160/180
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret	Szélesség: 340 mm Magasság: 54 mm Mélység: 550 mm
A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)	1514

# Jellemzők

Beépítési lehetőségek	VX IT típusban, Szé. x Mé. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TS IT típusban, Szé. x Mé.: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 TE 8000 típusban, Szé. x Mé. (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Megjegyzés	A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik Csatlakozás elosztódobozon vagy országspecifikus csatlakozókábelrel keresztül
Hangnyomásszint ventilátoronként	37 dB(A)
Használható	Házípus: VX IT TS IT
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,3 kg
Bruttó tömeg	4,38 kg
Vámtarifaszám	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Termékleírás	DK Ventilátormodul, tetőlemezben történő használatra, 2 ventilátorral, bővíthető max. 6 ventilátorra, SzéxMaxMé: 340x59x550 mm

# Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	------------------------------