

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.101 Kábelcsatorna

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.101 - Kábelcsatorna TS IT-hoz

Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.



Jellemzők

Cikkszám	DK 5502.101
Termékleírás	Kábelcsatorna a rejtett kábelvezetéshez. Bármikor kényelmesen hozzáférhet a kábelezéshez a zsanérozott csatornafedélén át, amely le is vehető. A csatorna kábelátvezetési lehetőségekkel rendelkezik a ház belseje és a csatorna hátfala felé. A csatornához mellékelt kábeltartó gerendák a csatorna kábelujjain mélységben állítható módon helyezhetők fel, és így elősegítik a kábelvezetést. A kábelcsatorna fel is csavarozható. Az optimális légvezetéshez kombinálható a TS IT kefebetét készletével.
Előnyei	Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén Egymásnak háttal sorolható A kábelcsatorna alkalmazható folyosóelemként légtechnikai zárlatok ellen egy hideglevegős járaton belül Zárható kábelátvezetések, 1 U szerelési szabvány szerint felszerelhetők kiépítési komponensekkel
Anyag	Acéllemez Műanyag, UL 94-HB szerint
Szín	RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	Fedéllel és rögzítési segédanyagokkal 4 kábeltartóval a kábelmaradék számára
Beépítési lehetőségek	TS IT-ban, 482,6 mm-es (19"-os), 2200 mm magas profilsínekkel TS IT-ban, 482,6 mm-es (19"-os), 2000 mm magas szerelőkerettel 45 U-os adatrackban
Magasságegységek	42 U
Méret	Szélesség: 95 mm Magasság: 1.866 mm Mélység: 150 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	8,46 kg
Bruttó tömeg	8,86 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Termékleírás	DK Kábelcsatorna, 42 HE TS IT-hoz